



花粉を
約**80%**※
キャッチ！

花粉フィルター
標準装備



MY AIR

<カルテック>

光触媒搭載 パーソナル空間除菌・脱臭機

KL-P02

-W(ホワイト)

-K(ブラック)

首掛けタイプ

パーソナル空間を除菌・脱臭 & 花粉もキャッチ！

カルテック
光触媒技術

光触媒パワーで 強力脱臭・除菌

優れた光触媒技術を首に掛け、呼吸する鼻や口回りの空間を除菌・消臭したきれいな空気をお届けします。

ヒトが1分間に呼吸する空気の量（約7リットル）が顔の周りに溜まるように風量を設定しています。

光触媒花粉
フィルター
標準装備

花粉が飛び交う季節も 大活躍！

花粉フィルター付きの光触媒で花粉の季節の外出にも活躍します。




<標準装備>
光触媒
花粉フィルター

花粉を
約**80%**※
キャッチ！

※当社調べ



<交換用>
光触媒
フィルター付属




■1パス性能試験


※1 1パス = 1回空気が製品に通過した時の除去試験

ウイルス代替
バクテリオファージQβの
除去効果※1
(装置単体の1パス試験)

装置通過前




装置通過後



69%除去

※1 (地独)神奈川県立産業技術総合研究所にて確認済



※2 試験空間での効果であり、実使用空間での試験結果ではありません。

使い方は
選べる
3通り

使い方いろいろ
ストラップ・クリップ・
スタンド



- ①ストラップ：首にかけて
- ②クリップ：ポケットや洋服にひっかけて
- ③充電スタンド：置いて




付属のUSBケーブルを
ACアダプターやPCに接続し、
充電を行ってください。

お手入れ簡単！

光触媒花粉フィルターは取り外しが可
能。半年に一度程度、洗浄することで、
脱臭効果が
持続します。




光触媒花粉フィル
ター



80度前後のお湯で約15分間つけ置き洗い

カルテック独自の
機構設計で、反応率を
最大限に発揮！

優れた光触媒材料の開発力とその反応率
を限界まで向上させる製品開発力により、
これまでにない圧倒的なパフォーマンス
を実現。



TURNED X KL-P02 -W(ホワイト)／-K(ブラック)

<仕様>

消臭・脱臭方式	光触媒フィルター
電源	リチウムイオン電池
連続稼働時間	約8時間
充電時間	約4時間
消費電力(W)	約1.5W
外形寸法(mm)	径32mm×高さ115mm
質量(g)	約75g(本体のみ)
付属部品	光触媒花粉フィルター(標準装備)1、 光触媒フィルター1、専用ストラップ1、充電台1、 USB-Cケーブル1、プラスドライバー1、取扱説明書1

<カルテック>

光触媒搭載 パーソナル空間除菌・脱臭機

KL-P02 首掛けタイプ

<販売元>

<製造元> Kaltech

カルテック株式会社 〒541-0059大阪市中央区博労町3-3-7